

**Svěrák pro broušení a kontrolu bez vřetene, Šířka čelistí A: 65mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363650 65
GTIN	4045197313614
Třída artiklu	38F

Popis**Provedení:**

· **Kalená ocel; všechny strany přesně broušené.**

Použití pro práci na 4 různých stranách (základní, čelní a boční plochy).

Pohyblivou čelist přisuňte k obrobku ručně a upněte. **Při uvolňování se pohyblivá čelist zvedne z obrobku automaticky.**

Funkce:

Vtahovací systém – pohyblivá čelist je díky upínacímu tlaku vtahována směrem dolů, čímž je vyloučeno zvednutí nebo chvění obrobku během obrábění.

Použití:

Pro **kalibrační obrábění a kontrolu.**

Přesnost:

Do **0,003 mm** / 100 mm (systémová přesnost).

Technický popis

Celková délka a	230 mm
Hmotnost	4,3 kg
Maximální rozsah upnutí b	130 mm
Šířka čelistí A	65 mm
Výška čelistí C	37 mm
Celková šířka B	65 mm

Druh produktu

Kontrolní svěrák