



Redukční pouzdro pro stopku MK s utahovacím závitem, HSK-A 100, MK vnitřní: 2



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	306790 2
GTIN	4045197505149
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Uvnitř a vně broušené přesně podle stoupání.
- S otvorem Balluffchip.
- Stopky na tvrdo přesoustružené. (klidný chod!)
- Funkční plochy HSK opracované.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Norma pro upínání: DIN 69893

Norma pro upínání: ISO 12164-1

Tvar: A

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 8000 min⁻¹

Obvodová házivost: ≤ 8 μm

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 120 mm

Vnější Ø D: 32 mm

Technický popis

Morseův kužel vnitřní	2
Délka vyložení rozměr A	120 mm
Vnější Ø D	32 mm
Upnutí	HSK-A 100

Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 8 μm
Strategie obrábění	HSC