

Garant

Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, HSK-A 63 A = 160, Ø trnu d1: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	306575 16
GTIN	4045197468291
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.
- S otvorem pro čip Balluff/RFID.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- Funkční plochy HSK opracované.

S otvorem pro přívod chlazení.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16
Délka frézovacího trnu L ₄	17 mm
Délka vyložení rozměr A	160 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Ø trnu d ₁	16 mm

Vnější Ø D	38 mm
Ø upnutí D ₁	16 mm
Upnutí	HSK-A 63 A = 160
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Otvor chladicího kanálu	Není zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/306575-16>