

HOLEX**Rychloupínací svěrák s jednoručním ovládním, Šířka čelistí A: 135mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	365023 135
GTIN	4045197595430
Třída artiklu	32P

Popis**Provedení:**

- Rychlé posunování pohyblivé čelisti.
- Čelisti kalené a broušené.
- Odpadá časově náročné točení klikou.
- Přesné upínání díky plochému vedení.
- Upínání obrobku jednou rukou.
- Jedna čelist s horizontálním a vertikálním prizmatem pro kruhové profily. Jedna čelist hladká.
- Pro upínání plochých dílů jsou obě čelisti osazeny.
- Se 2 postranními dosedacími plochami.
- Tvarové blokování.

Použití:

Pro rychlé upínání obrobků do vrtaček a měřicích strojů.

Materiál:

Těleso a pohyblivá čelist z robustní speciální litiny.

Přesnost:

Do **0,03 mm**.

Technický popis

Hmotnost	13,5 kg
Maximální délka L ₄	587 mm
Celková výška c	80,5 mm

Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	BM svěrák šedý
Šířka čelistí A	135 mm
Rozsah upínání b	160 mm
Výška čelistí C	40 mm
Šířka základního tělesa	138 mm
Délka základního tělesa a	365 mm
Druh produktu	Svěrák pro vrtačky

Příslušenství

Doraz Typ 2	365028 2
Vodící lišta pro č. 365023	365025