



Digitální ruční tachometr



Údaje o objednávce

Artikové číslo	471100
GTIN	4029547006302
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Bezdotykové měření pomocí reflexní značky, kontaktní měření pomocí násuvného mechanického nástavce, tlačítkem MODE lze volit maximální, minimální hodnotu resp. poslední hodnotu. Vypnutí automaticky 30 sek. po posledním stisknutí tlačítka.

Použití:

Měření otáček:

- optické 1 až 99 999 min⁻¹ bezkontaktní,
- mechanické 0,1 až 19999 min⁻¹ s kontaktním hrotem.

Měření rychlosti (měřicím kolečkem).

- 0,10 až 1 999 m/min

Měření délky (měřicím kolečkem).

- 0,00 až 99 999 m

Rozsah dodávky:

Včetně mechanického adaptéru, měřicího kolečka (0,1 m) č. 471180, dutého měřicího hrotu č. 471190, měřicího hrotu č. 471170, měřicího kolečka (6 palců), reflexních proužků č. 471150, kufříku, 2 baterií č. 081561 LR6.

Technický popis

Měřená vzdálenost (při optickém měření)	600 mm
Rozsah měření počtu otáček (optické)	0 - 99999 min ⁻¹
Pracovní teplota	0 - 50 °C
Skladovací teplota	-20 - 70 °C
Mezní chyba	0,02 (±1 digit) %
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Počet obsažených baterií	2
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Ruční tachometr

Příslušenství

Hnací měřicí hrot	471170
Hnací měřicí kolečko obvod 6 palců	471181
Sada reflexních pásek 5dílná	471150
Dutý měřicí hrot	471190
Hnací měřicí kolečko obvod 100 mm	471180
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6