

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy, HSK-A 100 A = 160, Ø trnu d1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306690 32
GTIN	4045197290496
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.**
- **S otvorem pro čip Balluff/RFID.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.**
- **Funkční plochy HSK opracované.**

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Ø trnu d ₁	32 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32
Vhodný speciální klíč č. 309840	32
Délka vyložení rozměr A	160 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	24 mm
Vnější Ø D	78 mm

Upínací Ø D ₁	32 mm
Upnutí	HSK-A 100 A = 160
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Nástrčný klíč pro trubičku pro přívod chlazení HSK Pro HSK 32	309890 32
Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 32	309880 32
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 32 mm	309860 32
Speciální klíč Pro Ø trnu 32 mm	309840 32