

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy, HSK-A 100 A = 100, Ø trnu d1: 50mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	306678 50
GTIN	4045197290458
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- **Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.**
- **S otvorem pro čip Balluff/RFID.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.**
- **Funkční plochy HSK opracované.**

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Ø trnu d ₁	50 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	50
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	50
Délka frézovacího trnu L ₄	30 mm
Vnější Ø D	120 mm

Upínací Ø D ₁	50 mm
Upnutí	HSK-A 100 A = 100
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Nástrčný klíč pro trubičku pro přívod chlazení HSK Pro HSK 50	309890 50
Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 50	309880 50
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 50 mm	309860 50