



Přesný vnitřní měřicí přístroj bez přesného úchylkoměru Vario SV TK, Rozsah měření: 160-430mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	435110 160-430
GTIN	2050001037800
Třída artiklu	46D

Popis

Provedení:

Dvoubodový komparační měřicí přístroj vybudovaný na verzi **Schwenk. Schwenk Vario SV** je stavebnicový systém, který díky výměnným měřicím hlavám pokrývá široké rozsahy měření. **S TK měřicím dotykem**. Možnost rozšíření měřicího rozsahu do Ø 800 mm.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj **bez** zobrazovacího přístroje a nastavovacích kroužků.

Zvláštní příslušenství:

Přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr č. 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr č. 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Upozornění:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 43 4900 vel. 16.

Technický popis

Rozsah měření	160 - 430 mm
Počet měřicích hlav	1
Hloubka měření	180 mm
Počet měřicích destiček	4
Počet měřicích čepů	7

Obal	Stabilní box
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 800 mm	023210 800
--	------------

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 290 mm	484030 290
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 275 mm	484030 275
Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí Rozsah měření 10 mm	434807 10
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 175 mm	484030 175
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 250/10 µm	434674 250/10
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 50/1 µm	434674 50/1
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 180 mm	484030 180
Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,0005 mm Rozsah měření 12,5 mm	434322 12,5
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 130/5 µm	434674 130/5
Indukční přesný úchylkoměr Extramess Typ 2001	434670 2001
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 225 mm	484030 225