

Garant**Sada paralelních podložek magnetické, Délka: 160mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 366740 160 |
| GTIN | 4045197329240 |
| Třída artiklu | 31Z |

Popis**Provedení:****Přesnost:** Tolerance výšky $\pm 0,01$ mm; tolerance šířky $\pm 0,02$ mm.**Tvrdoost:** 60 HRC.**Jemně broušené v párech.****Zkrácení času potřebného k upnutí až o 10 %.****Použití:**

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěrácích apod.

Upozornění:

Dodávka také v délkách 50, 70, 100 a 150 mm.

Jednotlivé paralelní podložky páry k dodání od výrobce.**Technický popis**

| | |
|-------|-------|
| Výška | 37 mm |
| Výška | 42 mm |
| Výška | 22 mm |
| Výška | 30 mm |

| | |
|---------------|--------------------|
| Výška | 47 mm |
| Šířka | 2,5 mm |
| Délka | 160 mm |
| Počet lišt | 5 paar |
| Druh produktu | Paralelní podložky |

Příslušenství

| | |
|---|-----------|
| Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 160×2,5 Výška 22 mm | 366744 22 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 160×2,5 Výška 37 mm | 366744 37 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 160×2,5 Výška 30 mm | 366744 30 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 160×2,5 Výška 42 mm | 366744 42 |
| Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 160×2,5 Výška 47 mm | 366744 47 |