



Vnitřní přesný měřicí přístroj TK bez úchylkoměru SU, Rozsah měření: 18-35mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 435050 18-35 |
| GTIN | 2050001040022 |
| Třída artiklu | 46F |

Popis

Provedení:

Samostředící dvoubodový komparační měřicí přístroj s pružným středícím talířkem. Přesný přenos dráhy dotyku prostřednictvím kruhového segmentu s lehkým chodem. Nastavování různých \varnothing zajišťuje pevný, vyměnitelný měřicí čep. Měřicí čep (dotyk) osazený tvrdokovem. Držák přístroje stabilizovaný na teplotu rukou a okolní teplotu.

Pevné měřicí čepy **osazené TK**.

Použití:

K přesnému měření \varnothing otvorů, kruhovitosti a válcovosti otvorů a pro měření vnitřních profilů.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj kompletní (bez úchylkoměru).

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pro velké hloubky měření č. 435142, přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Upozornění:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 434900 vel. 16. Provedení s rozsahem měření 800 mm k dodání na poptávku.

Technický popis

| | |
|---------------|------------|
| Rozsah měření | 18 - 35 mm |
|---------------|------------|

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Hloubka měření | 110 mm |
| Přesnost opakování bez úchylkoměru | 0,5 μ m |
| Počet měřicích destiček | 2 |
| Počet měřicích čepů | 9 |
| Šířka středícího talíře | 14,8 mm |
| Obal | Stabilní box |
| Kalibrování | C4 |
| Druh produktu | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo |

Služby

| | |
|---|-----------|
| Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm | 023210 60 |
| Kalibrace DAkkS Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm | 023220 60 |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mm ocel \varnothing měření 34 mm | 435084 34 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mm TK \varnothing měření 22 mm | 435094 22 |
| Indukční přesný úchylkoměr Extrames Typ 2001 | 434670 2001 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý \varnothing 25 mm | 484030 25 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý \varnothing 22 mm | 484030 22 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý \varnothing 30 mm | 484030 30 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mm TK \varnothing měření 32 mm | 435094 32 |
| Měřicí kotouč pro rozsah měření 18 – 35 Tloušťka 0,5 mm | 435107 0,5 |
| Přesný úchylkoměr \pm rozsah měření / odečet 50/1 μ m | 434674 50/1 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mm TK \varnothing měření 18 mm | 435094 18 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý \varnothing 18 mm | 484030 18 |

| | |
|---|---------------|
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 19 mm | 484030 19 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mmTK Ø měření 26 mm | 435094 26 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mmTK Ø měření 34 mm | 435094 34 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mmocel Ø měření 20 mm | 435084 20 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mmocel Ø měření 24 mm | 435084 24 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 32 mm | 484030 32 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 24 mm | 484030 24 |
| Měřicí kotouč pro rozsah měření 18 – 35 Tloušťka 1 mm | 435107 1 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mmTK Ø měření 20 mm | 435094 20 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 28 mm | 484030 28 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mmocel Ø měření 18 mm | 435084 18 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mmocel Ø měření 26 mm | 435084 26 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm | 484030 35 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 26 mm | 484030 26 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mmocel Ø měření 28 mm | 435084 28 |
| Ocelový dotyk Typ 16 | 434900 16 |
| Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 130/5 µm | 434674 130/5 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mmTK Ø měření 30 mm | 435094 30 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mmocel Ø měření 30 mm | 435084 30 |
| Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 250/10 µm | 434674 250/10 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mmTK Ø měření 24 mm | 435094 24 |
| Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 25/0,5 µm | 434674 25/0,5 |

| | |
|--|-----------|
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 34 mm | 484030 34 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm | 434920 10 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mm ocel Ø měření 22 mm | 435084 22 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mm ocel Ø měření 32 mm | 435084 32 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 20 mm | 484030 20 |
| Měřicí čepy pro rozsah měření 18 – 35 mm TK Ø měření 28 mm | 435094 28 |