



## Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, HSK-F 63, Ø upnutí D1: 6mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	307518 6
GTIN	2050001653352
Třída artiklu	33W

### Popis

#### Provedení:

- Axiální nastavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- S otvorem Balluffchip.

#### Použití:

- Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).
- K vrtání, vystružování a frézování.

#### Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302180, válcový vytěrák č. 343720.

WTE dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

#### Upozornění:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!

Délka vyložení rozměr A: 70 mm

Ø D<sub>2</sub>: 26 mm

Vnější Ø D: 50 mm

L<sub>3</sub>: 24 mm

Dráha nastavení V: 10 mm

Závit M: M5

### Technický popis

L <sub>3</sub>	24 mm
Délka vyložení rozměr A	70 mm

Upínací Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Závit M	M5
Ø D <sub>2</sub>	26 mm
Vnější Ø D	50 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	HSK-F 63
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	F
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

## Příslušenství

Válcový vytěrák plast Ø čepu 6 mm

343720 6