



## Hydraulické upínací pouzdro dlouhé, úzké, HSK-A 63 A = 150, Ø upnutí D1: 10 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	307522 10
GTIN	2050001653444
Třída artiklu	33W

### Popis

#### Provedení:

- Axiální nastavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- S otvorem Balluffchip.

#### Použití:

- Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).
- K vrtání, vystružování a frézování.

#### Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302180, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, (k utažení trubičky) válcové vytěrky č. 343720.

WTE dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

#### Upozornění:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!

Ø D<sub>2</sub>: 30 mm

Vnější Ø D: 50 mm

L<sub>2</sub>: 105 mm

Dráha nastavení V: 10 mm

Závit M: M6

### Technický popis

L <sub>2</sub>	105 mm
Závit M	M6
Upínací Ø D <sub>1</sub>	10 mm

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Vnější Ø D	50 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	HSK-A 63 A = 150
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

## Příslušenství

Válcový vytěrákplast Ø čepu 10 mm	343720 10
-----------------------------------	-----------