

**HOLEX****Vnitřní upínací šroub 5dílná sada, Upínací Ø: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo

434825 10

GTIN

4045197606259

Třída artiklu

42C

**Popis****Popis:**

- **Vnitřní upínací šroub z nerezové oceli (1.4301/1.4305).**
- **Inovativní řešení pro rychlé a jednoduché upnutí válcových konstrukčních dílů (např. úchylkoměry, kulatiny nebo trubkové profily).**
- **Jednoduchým uvolněním nebo utažením vnitřního mikrometru můžete tyto součásti snadno upnout a znovu uvolnit.**
- **Díky válcovému otvoru ve vnitřním upínacím šroubu můžete plynule měnit délku vyložení upnuté součásti.**

**Funkce:**

Vnitřní upínací šroub se zašroubuje do libovolného přípravku s jednoduchým metrickým závitem, dokud hlava vnitřního upínacího šroubu nedosedne na plochu přípravku. Při dalším mírném utažení šroubu nyní dojde k vzájemnému posunutí závitu vnitřního upínacího šroubu a závitu v přípravku. Z důvodu speciální konstrukce vnitřního upínacího šroubu dojde nyní k jeho nepatrnému a zcela vratnému roztažení. Toto mírné roztažení postačí ke zmenšení průměru vnitřního upínacího šroubu do té míry, že budou moci být konstrukční díly uvnitř rovnoměrně a středově upnuty. Průměr vnitřního upínacího šroubu lze přitom, stejně jako vznikající tlak, konstrukčně ovlivnit. Lze přitom dosáhnout tažných sil do 2000 N.

**Použití:**

- **Měřicí technika: rychlé a jednoduché upínání úchylkoměrů do měřicích zařízení**
- **Strojírenství: upínací prostředky pro válcové předměty**
- **Technika senzorů: rovinné plošné řešení upevňování.**

**Rozsah dodávky:**

Sada, skládající se z 5 upínacích šroubů.

**Technický popis**

Výška závitu $H_2$	12 mm
Otvor klíče W	17 mm
Upínací $\emptyset$	10 mm
Výška hlavy šroubu 6hranu $H_1$	5 mm
Závit M	M14×1,5
Druh produktu	Vnitřní upínací šroub