

HOLEX**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415186 500
GTIN	4045197479839
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Matně chromovaný nonius. Kalené a broušené měřicí plochy. **Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a obrobků.** Osazené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření. S jemným nastavováním.

Technický popis

Provedení odečítací stupnice	matně chromované
Délka měřicí čelisti	150 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozsah měření	0 - 500 mm
Odečet	0,05 mm
Kalibrování	A1
Provedení měřicího povrchu	kalená
Stupnice	1/20 mm
Obal	Stabilní box
Norma	ISO 13385
Odchylka měření E MPE	±0,1 mm

Jemné nastavení	ano
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm	021000 500
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm	021010 500