

**Svěrák pro broušení a kontrolu s vřetenem, nerezový, Šířka čelistí A: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363600 100
GTIN	4045197313591
Třída artiklu	38F

Popis**Provedení:**

· **Kalená ocel; všechny strany přesně broušené.**

Použití pro práci na 4 různých stranách (základní, čelní a boční plochy).

Zmagnetizovatelná chromová ocel – **nerez** (pro práce s agresivními chladicími a mazacími prostředky).

Funkce:

Vtahovací systém – pohyblivá čelist je díky upínacímu tlaku vtahována směrem dolů, čímž je vyloučeno zvednutí nebo chvění obrobku během obrábění.

Použití:

Pro **kalibrační obrábění a kontrolu**.

Vhodné také pro elektroerozivní hloubení.

Přesnost:

Do **0,003 mm** / 100 mm (systémová přesnost).

Rozsah dodávky:

Včetně ovládací kliky.

Technický popis

Hmotnost	9,5 kg
Celková délka a	270 mm
Maximální rozsah upnutí b	140 mm
Šířka čelistí A	100 mm

Výška čelistí C	40 mm
Celková šířka B	100 mm
Druh produktu	Kontrolní svěrák