



Sada paralelních podložek



Údaje o objednávce

Artikové číslo	366751
GTIN	4045197559371
Třída artiklu	32D

Popis

Provedení:

Broušeno v párech, tvrdost 60 HRC. Přesnost: Výšková tolerance $\pm 0,01$ mm; tolerance šířky $\pm 0,02$ mm.

Použití:

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěracích apod.

Počet lišt: 9 paar

Šířka: 4 mm

Výška: 22 mm

Výška: 18 mm

Výška: 26 mm

Výška: 10 mm

Technický popis

Šířka	4 mm
Výška	22 mm
Výška	18 mm

Výška	26 mm
Výška	10 mm
Výška	14 mm
Výška	30 mm
Výška	38 mm
Výška	34 mm
Výška	42 mm
Délka	160 mm
Počet lišt	9 paar
Druh produktu	Paralelní podložky

Příslušenství

Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366751 vel. 160×4 Šířka 10 mm	366760 10
Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366751 vel. 160×4 Šířka 14 mm	366760 14
Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366751 vel. 160×4 Šířka 18 mm	366760 18
Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366751 vel. 160×4 Šířka 22 mm	366760 22
Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366751 vel. 160×4 Šířka 26 mm	366760 26
Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366751 vel. 160×4 Šířka 30 mm	366760 30
Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366751 vel. 160×4 Šířka 34 mm	366760 34
Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366751 vel. 160×4 Šířka 38 mm	366760 38
Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366751 vel. 160×4 Šířka 42 mm	366760 42