

Mahr

Páčkový úchylkoměr s vodorovným číselníkem, délka dotykového raménka 14,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,1/38mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	436355 0,1/38
GTIN	4059192013202
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

Páčkové úchylkoměry s **vodorovně orientovaným číselníkem**.

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

Mahr – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Uložení dotykového raménka s vidlicí z jednoho kusu, proto velmi přesně lícuje; nemagnetické. **Rozlišení 2/1000.**

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436511, středicí držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní tlačítka s HM nebo rubínovou kuličkou lze snadno objednat na stránkách www.hoffmann-group.com.

Upozornění:

Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01 – rozsah odchylky 10 μm , celkový rozsah odchylek 13 μm , oblast necitlivosti měření 3 μm . **Rozlišení 0,002/0,001** – rozsah odchylky 2 μm , celkový rozsah odchylek 4 μm , oblast necitlivosti měření 2 μm .

Technický popis

Ø pouzdra	38 mm
Oblast necitlivosti měření f_u	2 μm
Rozpětí odchylek f_e	2 μm
Měřicí síla	0,25 N
Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$	4 μm
Odečet	0,002 mm
Rozsah měření v jednom směru	0,1 mm
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Délka dotykového raménka	14,5 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Norma	DIN 2270
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/436355-0,1/38>