

Mitutoyo**Vnitřní měřicí přístroj s úchylkoměrem, Rozsah měření: 160-250 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	435202 160-250
GTIN	4946368612546
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Samostředící vnitřní měřicí přístroj se třemi příkládacími body. Přístrojový držák a úchylkoměr matově chromované. Úchylkoměr chráněn proti nárazu plastovým pouzdrem. Přístrojový držák tepelně izolován ochranou ruky. Různě dlouhými výměnnými dotykovými čepy a mezikroužky se měřicí přístroj nastavuje na \varnothing otvoru.

Měřicí čep s TK dotykovou kuličkou.

Použití:

Jako samostředící komparační měřicí přístroj pro kontrolu \varnothing přesnosti, válcovitosti a kruhovitosti otvorů.

Rozsah dodávky:

Včetně úchylkoměru č. 432050 vel. 10/58 s odečítáním po 1/100 mm.

Kalibrování: C4

Přesnost opakování bez úchylkoměru: 0,5 μ m

Hloubka měření: 250 mm

Počet měřicích čepů: 6

Středící talíř šířka: 90 mm

Technický popis

Rozsah měření	160 - 250 mm
Hloubka měření	250 mm
Počet měřicích čepů	6

Přesnost opakování bez úchylkoměru	0,5 µm
Středicí talíř šířka	90 mm
Norma	Výrobní norma
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C1
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 800 mm	013520 800
Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	013210 10
Popisování laserem Typ	018940

Příslušenství

úchylkoměr Rozsah měření / Ø pouzdra 10/58 mm	432050 10/58
Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje SU 1 ks Typ 90-300	439914 90-300