




Svěrák pro broušení a kontrolu bez vřetene, Šířka čelistí A: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	363650 125
GTIN	4045197313638
Třída artiklu	38F

Popis

Provedení:

· Kalená ocel; všechny strany přesně broušené.

Použití pro práci na 4 různých stranách (základní, čelní a boční plochy).

Pohyblivou čelist přisuňte k obrobku ručně a upněte. **Při uvolňování se pohyblivá čelist zvedne z obrobku automaticky.**

Funkce:

Vtahovací systém – pohyblivá čelist je díky upínacímu tlaku vtahována směrem dolů, čímž je vyloučeno zvednutí nebo chvění obrobku během obrábění.

Použití:

Pro **kalibrační obrábění a kontrolu.**

Přesnost:

Do **0,003 mm** / 100 mm (systémová přesnost).

Technický popis

Celková délka a	310 mm
Hmotnost	14,5 kg
Maximální rozsah upnutí b	180 mm
Šířka čelistí A	125 mm
Výška čelistí C	43 mm
Celková šířka B	125 mm

Druh produktu

Kontrolní svěrák