



Vnitřní přesný měřicí přístroj ocel bez úchylkoměru SU, Rozsah měření: 50-100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	435040 50-100
GTIN	2050001047977
Třída artiklu	46F

Popis

Provedení:

Samostředící dvoubodový komparační měřicí přístroj s pružným středícím talířkem. Přesný přenos dráhy dotyku prostřednictvím kruhového segmentu s lehkým chodem. Nastavování různých \varnothing zajišťuje pevný, vyměnitelný měřicí čep. Měřicí čep (dotyk) osazený tvrdokovem. Držák přístroje stabilizovaný na teplotu rukou a okolní teplotu.

Pevné měřicí čepy z **oceli**.

Použití:

K přesnému měření \varnothing otvorů, kruhovitosti a válcovosti otvorů a pro měření vnitřních profilů.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj kompletní (bez úchylkoměru).

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pro velké hloubky měření č. 435142, přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Upozornění:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 434900 vel. 16. Provedení s rozsahem měření 800 mm k dodání na poptávku.

Technický popis

Počet měřicích destiček	3
-------------------------	---

Rozsah měření	50 - 100 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru	0,5 µm
Hloubka měření	180 mm
Počet měřících čepů	11
Šířka středícího talíře	45 mm
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 160 mm	023210 160
--	------------

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 100 mm	484030 100
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mm TK Ø měření 55 mm	435096 55
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 65 mm	484030 65
Indukční přesný úchylkoměr Extrames Typ 2001	434670 2001
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm	484030 80
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mm TK Ø měření 90 mm	435096 90
Měřicí kotouč pro rozsah měření 50 – 100 Tloušťka 0,5 mm	435109 0,5
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 60 mm	484030 60
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 250/10 µm	434674 250/10
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mm ocel Ø měření 75 mm	435086 75
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm	484030 75
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mm TK Ø měření 60 mm	435096 60

Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmTK Ø měření 65 mm	435096 65
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm	484030 90
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmTK Ø měření 85 mm	435096 85
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 95 mm	484030 95
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmocel Ø měření 85 mm	435086 85
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 50/1 µm	434674 50/1
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmocel Ø měření 65 mm	435086 65
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmocel Ø měření 55 mm	435086 55
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmocel Ø měření 70 mm	435086 70
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmocel Ø měření 95 mm	435086 95
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmocel Ø měření 50 mm	435086 50
Měřicí kotouč pro rozsah měření 50 – 100 Tloušťka 1 mm	435109 1
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmocel Ø měření 90 mm	435086 90
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmocel Ø měření 100 mm	435086 100
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 70 mm	484030 70
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmTK Ø měření 70 mm	435096 70
Prodloužení pro měření hloubky Délka 500 mm	435142 500
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 85 mm	484030 85
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmTK Ø měření 95 mm	435096 95

Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmTK Ø měření 100 mm	435096 100
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmocel Ø měření 60 mm	435086 60
Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje SU1 ks Typ 35-90	439914 35-90
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmTK Ø měření 80 mm	435096 80
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm	484030 50
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmTK Ø měření 75 mm	435096 75
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 55 mm	484030 55
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 130/5 µm	434674 130/5
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmTK Ø měření 50 mm	435096 50
Měřicí čepy pro rozsah měření 50 – 100 mmocel Ø měření 80 mm	435086 80
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 25/0,5 µm	434674 25/0,5