

Nástrčná stopka MK přesné provedení, MK / unášecí kužel: 4/24



Údaje o objednávce

Artikové číslo	342600 4/24
GTIN	4045197308672
Třída artiklu	33A

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené dle stoupání. Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby. Se stopkou MK a vyrážěčem.

Přesné provedení má nejvyšší přesnost obvodové házivosti a doporučuje se pro vysoce výkonná vrtací sklíčidla č. 341000.

Použití:

Pro upnutí vrtacích sklíčidel ve vrtačkách, soustruzích, přípravcích atd.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technický popis

Skličidlo s kuzelem DIN 238	B 24
Morse kužel MK velikost	4
Kužel Ø D	23,825 mm
Druh produktu	Upínač vrtacího sklíčidla