



LED ruční stroboskop, Typ: 477



Údaje o objednávce

Artikové číslo	471200 477
GTIN	4029547010651
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Robustní pouzdro chráněné proti nárazům. Extrémně vysoký rozsah měření až do 300 000 záblesků na minutu. Velmi vysoká intenzita světla až 4 800 luxů (LED technika). Vstup a výstup spouště umožňují připojování na externí zařízení a řízení pomocí externího čidla. Doba životnosti baterie až 5 hodin.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Inspekce a kontrola kvality strojů a zařízení, měření otáček na těžko dostupných, malých a rychle se pohybujících objektech – bez přerušení probíhajícího provozu.

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního kufru, konektoru spouštěcího signálu, kalibračního protokolu a 6 baterií č.081561 vel. LR6.

Kalibrování: I2

Ochranná třída IP: IP 65

Rozsah měření: 30 - 300000 min⁻¹

Mezní chyba: 0,02 (±1 číslice) %

Délka: 191 mm

Šířka: 82 mm

Výška: 60 mm

Hmotnost: 400 g

Technický popis

Výška	60 mm
Šířka	82 mm
Hmotnost	400 g
Délka	191 mm
Provozní teplota	0 - 45 °C
Rozsah měření	30 - 300000 min ⁻¹
Mezní chyba	0,02 (±1 číslice) %
Počet obsažených baterií	6
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081561 LR6
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kalibrování	I2
Druh produktu	Stroboskop

Služby

Kalibrování Otáčkoměr / stroboskop	016600
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Otáčkoměr	016830

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081556 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6