



Vnitřní přesný měřicí přístroj ocel bez úchylkoměru SU, Rozsah měření: 280-510mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	435040 280-510
GTIN	2050001039972
Třída artiklu	46F

Popis

Provedení:

Samostředící dvoubodový komparační měřicí přístroj s pružným středícím talířkem. Přesný přenos dráhy dotyku prostřednictvím kruhového segmentu s lehkým chodem. Nastavování různých \varnothing zajišťuje pevný, vyměnitelný měřicí čep. Měřicí čep (dotyk) osazený tvrdokovem. Držák přístroje stabilizovaný na teplotu rukou a okolní teplotu.

Pevné měřicí čepy z **oceli**.

Použití:

K přesnému měření \varnothing otvorů, kruhovitosti a válcovosti otvorů a pro měření vnitřních profilů.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj kompletní (bez úchylkoměru).

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pro velké hloubky měření č. 435142, přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Upozornění:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 434900 vel. 16. Provedení s rozsahem měření 800 mm k dodání na poptávku.

Technický popis

Počet měřicích čepů	7
---------------------	---

Počet měřicích destiček	4
Hloubka měření	400 mm
Rozsah měření	280 - 510 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru	1,5 µm
Šířka středícího talíře	156 mm
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 800 mm	023210 800
--	------------

Příslušenství

Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 50/1 µm	434674 50/1
Prodloužení pro měření hloubky Délka 1500 mm	435142 1500
Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí Rozsah měření 10 mm	434807 10
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 130/5 µm	434674 130/5
Indukční přesný úchylkoměr Extramess Typ 2001	434670 2001
Prodloužení pro měření hloubky Délka 250 mm	435142 250
Prodloužení pro měření hloubky Délka 1000 mm	435142 1000
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Prodloužení pro měření hloubky Délka 500 mm	435142 500
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,0005 mm Rozsah měření 12,5 mm	434322 12,5
Prodloužení pro měření hloubky Délka 750 mm	435142 750
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 290 mm	484030 290

Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 250/10 μm	434674 250/10
Prodloužení pro měření hloubky Délka 2000 mm	435142 2000