

Kroeplin
Längenmesstechnik**Dutinoměry s měřicími rameny, Rozsah měření: 5-15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438950 5-15
GTIN	2050001661616
Třída artiklu	46Q

Popis**Provedení:**

1 pevné a 1 pohyblivé dotykové raménko s tvrdokovovými kulovými měřicími dotyky. Výchylka pohyblivého dotykového raménka se přenáší na úchylkoměr. Výsledek měření lze přímo odečítat.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Rozsah měření	5 - 15 mm
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření)	35 mm
Ø tvrdokovové dotykové kuličky	0,6 mm
Odečet	0,005 mm
Maximální hloubka drážky	2,3 mm
Minimální šířka drážky	0,8 mm
Mezní chyba	0,015 mm
Ø úchylkoměru	65 mm
Kalibrování	C7

Ochranná třída IP	IP 65
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Dutinoměry s měřicími rameny

Služby

Kalibrování Tloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023450 S
Kalibrace DAkkS Tloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023460 S