

**Rolička spárových měrek 100 mm×5 m, nerez, Tloušťka: 0,15mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 478530 0,15   |
| GTIN           | 2050001053923 |
| Třída artiklu  | 48B           |

**Popis****Provedení:**

Za studena válcovaná, pružinová ocel spárové měrky s nejvyšší možnou rovinatostí. Tloušťka pásky je od velikosti 0,02 průběžně nesmazatelně označena (výjimka č. 478502 od vel. 0,08). Uloženo v praktickém zásobníku, vysouvací jako svinovací metr. Z pásky v délce 5 nebo 10 m můžete oddělit potřebnou délku.

**Nerez** – ušlechtilá ocel, odolná proti korozi a kyselinám, materiál č. 1.4310 (popř. 1.4301 tloušťka 0,005 – 0,05 mm), válcovaná za studena, pružinová tvrdost, lesklý povrch.

**Použití:**

Při konstrukci přípravků a nástrojů pro seřízení částí stroje, jako podkladová fólie při seřízení obrobků, pro měření tolerancí všech druhů, pro kontrolu uložení a vedení, pro seřízení barvicího a přítlačného válce.

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 0,3 dodávka na roli / ve svitku.

**Technický popis**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Tloušťka    | 0,15 mm               |
| Mezní chyba | ±5 μm                 |
| Norma       | Výrobní norma         |
| Materiál    | nerez                 |
| Materiál    | ušlechtilá ocel, INOX |

## Technický list

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Délka rolí    | 5 m                 |
| Šířka rolí    | 100 mm              |
| Druh produktu | Pás spárových měrek |