



Přesný vnitřní měřicí přístroj na slepé otvory SS, Rozsah měření: 20-50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	435120 20-50
GTIN	2050001037817
Třída artiklu	46D

Popis

Provedení:

Dvoubodový komparační měřicí přístroj vycházející z verze **Schwenk. Schwenk slepý otvor SS**. Pro měření slepých otvorů a středících nákrůžků. Posuvné měřítko a pohyblivý měřicí dotyk osazený tvrdokovem.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj **bez** zobrazovacího přístroje a nastavovacích kroužků.

Zvláštní příslušenství:

Přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr č. 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr č. 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Upozornění:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 43 4900 vel. 16.

Technický popis

Počet posuvných měřidel	3
Vzdálenost ode dna otvoru h	1,5 mm
Rozsah měření	20 - 50 mm
Hloubka měření	77 mm
Rozsah měření posuvného měřidla	20 – 30; 30 – 40; 40 – 50 mm
Šířka středícího talíře	18 mm

Obal	Stabilní box
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	023210 60
Kalibrace DAkkS Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	023220 60

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 36 mm	484030 36
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 50/1 µm	434674 50/1
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 46 mm	484030 46
Indukční přesný úchylkoměr Extrames Typ 2001	434670 2001
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 44 mm	484030 44
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm	484030 35
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 22 mm	484030 22
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 32 mm	484030 32
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 130/5 µm	434674 130/5
Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,0005 mm Rozsah měření 12,5 mm	434322 12,5
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm	484030 30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 250/10 µm	434674 250/10
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 20 mm	484030 20
Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí Rozsah měření 10 mm	434807 10

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 25 mm	484030 25
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 34 mm	484030 34
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 26 mm	484030 26
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 45 mm	484030 45
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 42 mm	484030 42
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm	484030 50
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 28 mm	484030 28
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 24 mm	484030 24
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 38 mm	484030 38