

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hydraulický magnetický měřicí stativ (s nohou) s mechanickým jemným nastavováním na držáku úchylkoměru, Vyložení: 260mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	440800 260
GTIN	4260180710021
Třída artiklu	46Q

### Popis

#### Provedení:

**Hydraulický měřicí stativ s centrálním upínáním. Jedna ruka zůstane volná pro seřizování úchylkoměru.** Všechny klouby se blokují jedním centrálním šroubem. Patentovaná mechanika vyvíjí vysoký tlak, takže ručním kolečkem lze otáčet pouze malou silou. Olejová hydraulika zabezpečena proti úniku oleje dvojitým těsněním. Blokovací sílu lze plynule regulovat.

**Kloubová ramena** jsou otočná o 360° na upínači úchylkoměru a sklopná přes 180°. **Upínač** pro úchylkoměry se stopkou Ø 8 mm nebo s prizmatem.

**Magnetický stativ** s prizmatickou dosedací plochou. Silný permanentní magnet. Otočný spínač pro zapínání a vypínání magnetické síly. Magnetická síla působí přes plochu zadní stranu a přes prizmatickou plochu spodní strany stativu.

#### Rozsah dodávky:

Magnetická noha č. 440868 vel. 1.

#### Upozornění:

Hydraulické měřicí stativy mohou při **otevřeném sevření** odolávat velkým výkyvům teploty. Olej potřebuje určitou dobu k vyrovnání teploty. V **sevřeném stavu** je realizovatelný teplotní rozdíl max. 15 °C bez silných výkyvů tlaku. Tyto mohou způsobit poškození stativu nebo přidržovaných předmětů.

## Technický popis

Vyložení	260 mm
Délka magnetické nohy	60 mm
Šířka magnetické nohy	50 mm
Přídržná síla	800 N
Připojovací závit	Vnější závit M8
Výška magnetické nohy	55 mm
Vyrovnaní připojovacího závitu	středové
Druh produktu	Merici stativ

## Příslušenství

Náhradní píst Typ 4	440830 4
Hvězdicová rukojeť Typ 4	440850 4
Podstavec pro stativ Typ 1	440868 1
Svěrný šroub M3 pro držáky úchylkoměrů	440858
Stavěcí šroub M4×0,35 pro držáky úchylkoměrů	440859
Sada těsnících kroužků Typ 1	440855 1
Držák úchylkoměru	440860