



Vysoce výkonný chladicí koncentrát Plus, Obsah: 200l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	084260 200
GTIN	2050000967344
Třída artiklu	08J

Popis

Provedení:

Chladicí a mazací prostředek, **odolný vůči kyselině chlorové, formaldehydové a borové pro vysoké nároky**. Příslušné EP do mazacího oleje zabraňují odtržení mazacího filmu; i při nejvyšším zatížení zůstává v molekulární tloušťce na řezném nástroji.

Vysoce účinný mazací a chladicí koncentrát pro **obtížně obrobitelné a vysoce pevné materiály**, obtížné slitiny hliníku a barevné kovy, bez aminů.

Výhoda:

Zlepšuje **životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu**. **Neobsahuje chlór** nevznikají škodlivé výpary, **šetrná k životnímu prostředí**.

Koncentrát s **ochrannými účinky proti korozi**, šetrný k nátěrům a **fyziologicky nezávadný**, velmi **stabilní vůči napadení bakteriemi**, šetrný k pokožce.

Použití:

Univerzální pro **všechny obráběcí práce** (soustružení, frézování, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, **řezání** a broušení). Bezpodmínečně potřebný při obrábění těžce obrobitelných materiálů. Normální **poměr smíchání 1: 20**, pro vysoce pevné materiály a ušlechtilou ocel je poměr míchání 1 : 10 až 1 : 15.

Upozornění:

Oleje pro vodící plochy Jokisch jsou k dodání na poptávku. Tyto jsou optimálně přizpůsobeny ostatním produktům Jokisch (bez lepivých zbytků) a mohou být používány také jako hydraulické nebo převodové oleje.

Provedení: sud
Obsah: 200 l

Technický popis

Barva	světle hnědý
Provedení	sud
Kinematická viskozita	93 mm ² /s
Skladovací teplota	5 - 40 °C
Obsah	200 l
Druh produktu	Chladicí médium

Příslušenství

Čerpadlo ze sudů	084355
------------------	--------