

**Hloubkoměr, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418000 200
GTIN	4045197203588
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Měřicí lišta a nonius s čistě gravírovanou stupnicí. Měřicí plochy nejjemněji broušené. Matně chromovaný nonius.

Rozsah dodávky:

Od vel. 500 v boxu.

Technický popis

Průřez měřicí lišty	8×3 mm
Délka nonia	39 mm
Rozsah měření	0 - 200 mm
Délka můstku	100 mm
Stupnice	1/20 mm
Měřicí náběh b	7 mm
Měřicí náběh a	5 mm
Obal	Pouzdro
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Měřicí technika	analogové

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Kalibrování	A1
Druh produktu	Hloubkomer

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200