

 HÖRGER & GÄSSLER

Mechanický magnetický měřicí stativ, Vyložení: 420mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	441100 420
GTIN	4260180711073
Třída artiklu	46Q

Popis

Provedení:

Mechanické centrální upínání všech kloubů. Blokovací sílu lze plynule regulovat. Spínatelný magnetický stativ s prizmatickou dosedací plochou. Jakákoliv poloha v rámci akčního rádia je dosažitelná. Velmi stabilní jemné nastavení. Upínač pro úchylkoměry se stopkou \varnothing 8 mm nebo s prizmatem.

Rozsah dodávky:

Magnetická noha č. 440868 vel. 2.

Technický popis

Přídržná síla	1000 N
Výška magnetické nohy	55 mm
Vyložení	420 mm
Šířka magnetické nohy	50 mm
Připojovací závit	M10
Délka magnetické nohy	81 mm

Vyrovnaní připojovacího závitu	postranní
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Podstavec pro stativ s jemným hydraulickým nastavením Typ 2	440865 2
Podstavec pro stativ Typ 2	440868 2