

HOLEX**Magnetický měřicí stativ s přesným nastavováním, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	441210 1
GTIN	4045197441102
Třída artiklu	42D

Popis**Provedení:**

Magnetický měřicí stativ s přesným nastavováním. Stabilní stojan s příčným ramenem s libovolným nastavováním. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou. Upínač úchylkoměru pro upínací stopku \varnothing 6 mm a \varnothing 8 mm.

\varnothing příčného ramena D_1 : 14 mm

Délka příčného ramena L_1 : 160 mm

\varnothing sloupku D_2 : 16 mm

Výška sloupku L_2 : 220 mm

Připojovací závit: Vnější závit M8

Přidrzná síla: 1000 N

Technický popis

\varnothing sloupku D_2	16 mm
Výška sloupku L_2	220 mm
Délka příčného ramena L_1	160 mm
Připojovací závit	Vnější závit M8

Délka magnetické nohy	80 mm
Šířka magnetické nohy	50 mm
Ø příčného ramena D ₁	14 mm
Výška magnetické nohy	55 mm
Přidržná síla	1000 N
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Podstavec pro stativ Typ 1	442140 1
----------------------------	----------