

Garant**SNMG 120404, Typ: HB7415****Údaje o objednávkce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251222 HB7415 |
| GTIN | 4045197816580 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

SNMG 120404 HB7415 Rohový rádius: 0,4 mm

Druh: HB7415

Lamač třísek: TIM

Hloubka řezu a_p : 1 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 70 m/min**Technický popis**

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Posuv f | 0,1 - 0,25 mm/ot, |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Hlavní způsob použití | S |
| Lamač třísek | TIM |
| Hloubka řezu a_p | 1 - 4 mm |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 50 - 70 m/min |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Druh | HB7415 |
| Přiřazení dokončování/hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | SNMG 120404 |
| Počet výměn/řezání | 8 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |