

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7415**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	251732 HB7415
GTIN	4045197816825
Třída artiklu	21G

Popis

VNMG 160404 HB7415 Druh: HB7415
Lamač třísek: TIS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 70 m/min

Technický popis

Lamač třísek	TIS
Hlavní způsob použití	S
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Druh	HB7415
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 70 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení