

Garant**WNMG 080412, Typ: HB7415**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252072 HB7415
GTIN	4045197816917
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080412 HB7415 Druh: HB7415

Lamač třísek: TIM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 1 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 70 m/min

Technický popis

Lamač třísek	TIM
Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 70 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Druh	HB7415
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	1 - 4 mm

Hlavní způsob použití	S
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení