


Garant**SCMT 09T308, Typ: HB7415****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260744 HB7415
GTIN	4045197816955
Třída artiklu	21G

Popis

SCMT 09T308 HB7415 Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: HB7415

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1 mmPosuv f : 0,1 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 70 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	TIS
Podmínky řezu	kontinuální
Druh	HB7415
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 70 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	S

Posuv f	0,1 mm/ot,
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SCMT 09T308
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení