

Garant**TCMT 16T308, Typ: HB7415****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260958 HB7415
GTIN	4045197817006
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 16T308 HB7415 Druh: HB7415
Lamač třísek: TIS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1 mm
Posuv f : 0,1 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 70 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 70 m/min
Druh	HB7415
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1 mm
Lamač třísek	TIS
Posuv f	0,1 mm/ot,

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 16T308
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení