



Hloubkoměr, Rozsah měření: 100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	418000 100
GTIN	4045197326997
Třída artiklu	41Z

Popis

Provedení:

Měřicí lišta a nonius s čistě gravírovanou stupnicí. Měřicí plochy nejjemněji broušené. Matně chromovaný nonius. Měřicí lišta je vpředu vybavena kaleným přesným měřicím hrotem (Ø 1,0 mm , délka 8 mm). **Přestavitelná měřicí lišta.**

Rozsah dodávky:

Od vel. 500 v boxu.

Technický popis

Délka nonia	39 mm
Rozsah měření	0 - 100 mm
Měřicí náběh a	1 mm
Délka můstku	50 mm
Průřez měřicí lišty	8×3 mm
Měřicí náběh b	8 mm
Stupnice	1/20 mm
Obal	Pouzdro
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Měřicí technika	analogové

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Kalibrování	A1
Druh produktu	Hloubkomer

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200