



Hloubkoměr, Rozsah měření: 150mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	418300 150
GTIN	4045197203632
Třída artiklu	41Z

Popis

Provedení:

Měřicí kolejnice a nonius matně chromované. Nonius přestavitelný. Kontrastní stupnice.
Měřicí a opěrné plochy jemně lapované. Díky dodatečným můstkům (č. 418744) je rovněž možné docílit velkých délek můstků.

Zvláštní příslušenství:

Přídavné můstky č. 418744 (180 – 320 mm).

Technický popis

Délka nonia	39 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Stupnice	1/20 mm
Délka můstku	100 mm
Průřez měřicí lišty	11×4 mm
Obal	Pouzdro
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené

Kalibrování	A1
Druh produktu	Hloubkomer

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 180 mm	418744 180
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 260 mm	418744 260
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 320 mm	418744 320