

 HÖRGER & GÄSSLER

Mechanický magnetický měřicí stativ, Vyložení: 220mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	441100 220
GTIN	4260180710878
Třída artiklu	46Q

Popis

Provedení:

Mechanické centrální upínání všech kloubů. Blokovací sílu lze plynule regulovat. Spínatelný magnetický stativ s prizmatickou dosedací plochou. Jakákoliv poloha v rámci akčního rádia je dosažitelná. Velmi stabilní jemné nastavení. Upínač pro úchylkoměry se stopkou \varnothing 8 mm nebo s prizmatem.

Rozsah dodávky:

Magnetická noha č. 440868 vel. 1.

Technický popis

Přidrzná síla	800 N
Výška magnetické nohy	55 mm
Vyložení	220 mm
Délka magnetické nohy	64 mm
Šířka magnetické nohy	50 mm
Připojovací závit	M8

Vyrovnaní připojovacího závitu	středové
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Podstavec pro stativ Typ 1	440868 1
----------------------------	----------