




## Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti s broušenou měřicí plochou bez úchylkoměru, Výška hrotu: 50mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	443000 50
GTIN	4030234000169
Třída artiklu	46K

### Popis

**Provedení:****Měřicí stativ:**

S jemným nastavením upínacím otvorem 8 H7. Příčné rameno je možné libovolně nastavovat na výšku a do všech stran.

**Koníky:**

posuvné. Levý koník s pevnou špičkou, pravý koník s pohyblivou špičkou.

**Měřicí stolice:**

přesně broušená, se 2 drážkami ve tvaru T. Pro upínání koníků (tolerance H7), popř. měřicího stativu.

**Rovinnost dle DIN 876/1.****Použití:**

Pro měření obvodové a čelní házivosti a pro srovnávací zkoušky souběžnosti a průměrů.

**Rozsah dodávky:**

Měřicí stolice, měřicí stativ. Koníky bez prizmat.

### Technický popis

Délka základní desky	350 mm
Délka příčného ramena	60 mm
Ø sloupku	16 mm

Šířka základní desky	100 mm
Boční resp. výšková shodnost koníků	±0,01 mm
Hmotnost	8 kg
Výška hrotu	50 mm
Celková výška bez měřicího stativu	110 mm
Šířka T-drážek H7	10 mm
Ø příčného ramena	16 mm
Ø pinoly	16 mm
Výška sloupku	150 mm
Vzdálenost hrotů maximální	200 mm
Kalibrování	Cena na poptávku
Maximální zatížitelnost na pár	10 kg
Druh produktu	Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti

## Příslušenství

Otočné podstavce, výškově nastavitelné, pár Pro maximální Ø obrobku 32 mm	443050 32
Otočné podstavce pár pro výšku hrotu 50/75 mm	443160 50/75
Kloubový stativ s drážkovým kamenem Vyložení 200 mm	443295 200
Kloubový stativ s drážkovým kamenem Vyložení 130 mm	443295 130