

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulický sloupek měřicího stativu (bez nohy) s mechanickým jemným nastavováním na držáku úchylkoměru, Vyložení: 550mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	440840 550
GTIN	2050001652850
Třída artiklu	46Q

Popis

Provedení:

Hydraulický měřicí stativ s centrálním upínáním. Jedna ruka zůstane volná pro seřizování úchylkoměru. Všechny klouby se blokují jedním centrálním šroubem. Patentovaná mechanika vyvíjí vysoký tlak, takže ručním kolečkem lze otáčet pouze malou silou. Olejová hydraulika zabezpečena proti úniku oleje dvojitým těsněním. Blokovací sílu lze plynule regulovat.

Kloubová ramena jsou otočná o 360° na upínači úchylkoměru a sklopná přes 180°. **Upínač** pro úchylkoměry se stopkou Ø 8 mm nebo s prizmatem.

Pouze sloupek **bez** nohy.

Zvláštní příslušenství:

Magnetické nohy č. 440868 vel. 2 a č. 440865 vel. 1.

Upozornění:

Hydraulické měřicí stativy mohou při **otevřeném sevření** odolávat velkým výkyvům teploty. Olej potřebuje určitou dobu k vyrovnání teploty. V **sevřeném stavu** je realizovatelný teplotní rozdíl max. 15 °C bez silných výkyvů tlaku. Tyto mohou způsobit poškození stativu nebo přidržovaných předmětů.

Technický popis

Připojovací závit	Vnější závit M10
Vyložení	550 mm

Přídržná síla	1000 N
Vyrovnaní připojovacího závitu	postranní
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Náhradní píst Typ 4	440830 4
Sada těsnicích kroužků Typ 1	440855 1
Hvězdicová rukojeť Typ 4	440850 4
Svěrný šroub M3 pro držáky úchylkoměrů	440858
Podstavec pro stativ Typ 2	440868 2
Stavěcí šroub M4×0,35 pro držáky úchylkoměrů	440859
Držák úchylkoměru	440860