

**HOLEX****Digitální hloubkoměr na drážky, Rozsah měření: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418755 500
GTIN	4045197640581
Třída artiklu	42A

**Popis****Provedení:**

Digitální hloubkoměr pro měření drážek, zápichů, vybrání, odsazení a otvorů. Konstrukce s nízkou hmotností s hliníkovým profilem, zesíleným ocelí, povrchem, povlakovaným oxidem. Optimální vodící a kluzné vlastnosti díky vnitřnímu dvojitému prizmatickému vedení. Do měřicí tyče lze zašroubovat různé měřicí hroty (M2,5).

Ocelí zesílený hliníkový profil s povrchem povlakovaným oxidem. Dvojitě vedení prizmat. Měřicí hroty (M2,5) vyměnitelné.

**Použití:**

Měření zápichů, drážek, otvorů a odsazení.

**Rozsah dodávky:**

Měřicí hrot s ocelovou kuličkou, talířová vložka č. 434900 vel. 11, měřicí můstek 150 mm a 350 mm, baterie č. 081560 vel. LR44.

**Upozornění:**

Měřicí můstky 550 mm, 750 mm a 900 mm na poptávku.

**Technický popis**

Kalibrování	A1
Ø talířové vložky	20 mm
Rozsah měření	0 - 500 mm
Ø měřicí tyče	6 mm
Průřez měřicí lišty	23,5 × 9 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce

Mezní chyba	0,05 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 LR44
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Posuvný hloubkoměr na drážky

### Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm	021000 500
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm	021010 500

### Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií LR44	081560 LR44
---	-------------