

**Hloubkoměr, Rozsah měření: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418000 500
GTIN	4045197203601
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Měřicí lišta a nonius s čistě gravírovanou stupnicí. Měřicí plochy nejjemněji broušené. Matně chromovaný nonius.

Rozsah dodávky:

Od vel. 500 v boxu.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 500 mm
Délka můstku	150 mm
Měřicí náběh a	6 mm
Délka nonia	39 mm
Stupnice	1/20 mm
Průřez měřicí lišty	12×4 mm
Měřicí náběh b	9 mm
Obal	Stabilní box
Odchylka měření E MPE	±0,1 mm
Norma	ISO 13385
Měřicí technika	analogové

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Kalibrování	A1
Druh produktu	Hloubkomer

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm	021000 500
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm	021010 500