

HÖRGER & GÄSSLER

Mechanický magnetický měřicí stativ, Vyložení: 350mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	441100 350
GTIN	4260180710137
Třída artiklu	46Q

Popis**Provedení:**

Mechanické centrální upínání všech kloubů. Blokovací sílu lze plynule regulovat. Spínatelný magnetický stativ s prizmatickou dosedací plochou. Jakákoliv poloha v rámci akčního rádia je dosažitelná. Velmi stabilní jemné nastavení. Upínač pro úchylkoměry se stopkou \varnothing 8 mm nebo s prizmatem.

Rozsah dodávky:

Magnetická noha č. 440868 vel. 1.

Technický popis

Šířka magnetické nohy	50 mm
Přídržná síla	800 N
Vyložení	350 mm
Délka magnetické nohy	64 mm
Výška magnetické nohy	55 mm
Připojovací závit	M8

Vyrovnaní připojovacího závitu	středové
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Podstavec pro stativ Typ 1	440868 1
----------------------------	----------