

**Vyrovnací šroubovací podpěrka, Nejvyšší výška uložení: 75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	374480 75
GTIN	4020772086503
Třída artiklu	35A

**Popis****Provedení:**

- Citlivé vyrovnání pomocí jemného závitu M 30×1,5. Pevný kluzný nástavec zabraňuje současnému otáčení obrobku a posouvání obrobku během vyrovnávání.
- Do středícího otvoru lze nasadit dodané válcovité kolíky Ø 12×50 mm a Ø 12×80 mm, díky tomu se zvýší konstrukční výška o 30, resp. 60mm.
- Pokud se středící destička č.375030 nasadí pod vyrovnávací šroubovací podpěrku, lze v kombinaci s jinými šroubovacími podpěrkami dosáhnout výšky dohledací plochy až cca 1370mm.

**Upozornění:**

Rovná dohledací plocha se středícím otvorem Ø12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

**Technický popis**

Nejvyšší výška uložení	75 mm
Hlava OK	46 mm
Nosnost	30 kN
Minimální dohledací výška	55 mm

Ø podstavce	50 mm
Typ	6415
Druh produktu	Šroubovací podstavec