

HOLEX**Dvouhákový hloubkoměr, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418520 300
GTIN	4045197203748
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Měřicí lišta a nonius matně chromované, s čistě gravírovanou stupnicí. Měřicí plochy nejjemněji broušené.

Použití:

Univerzální pro měření hloubek, odstupů vybrání a zápichů zejména v otvorech. Dbejte prosím na rozměr a.

Technický popis

Délka nonia	39 mm
Stupnice	1/20 mm
Průřez měřicí lišty	10×3 mm
Rozsah měření	0 - 300 mm
Rozměr háčku a	23 mm
Délka můstku	100 mm
Obal	Pouzdro
Odchylka měření E MPE	±0,08 mm
Norma	ISO 13385
Měřicí technika	analogový
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX

Všechny díly	Kalené
Kalibrování	A2
Druh produktu	Hloubkomer

Služby

Kalibrace hloubkoměru s háčkem Maximální rozsah měření 300 mm	021220 300
Kalibrace DAkkShloubkoměru s háčkem Maximální rozsah měření 300 mm	021230 300