

**Vyrovnací šroubovací podpěrka, Nejvyšší výška uložení: 115mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	374480 115
GTIN	4020772086510
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

- Citlivé vyrovnání pomocí jemného závitu M 30×1,5. Pevný kluzný nástavec zabraňuje současnému otáčení obrobku a posouvání obrobku během vyrovnávání.
- Do středícího otvoru lze nasadit dodané válcovité kolíky Ø 12×50 mm a Ø 12×80 mm, díky tomu se zvýší konstrukční výška o 30, resp. 60mm.
- Pokud se středící destička č.375030 nasadí pod vyrovnávací šroubovací podpěrku, lze v kombinaci s jinými šroubovacími podpěrkami dosáhnout výšky dohledací plochy až cca 1370mm.

Upozornění:

Rovná dohledací plocha se středícím otvorem Ø12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

Technický popis

Ø podstavce	50 mm
Minimální dohledací výška	75 mm
Nejvyšší výška uložení	115 mm
Nosnost	30 kN

Hlava OK	46 mm
Typ	6415
Druh produktu	Šroubovací podstavec