

**Garant****DNMG 110408, Typ: HB7415**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250654 HB7415
GTIN	4045197816542
Třída artiklu	21G

## Popis

DNMG 110408 HB7415 Druh: HB7415  
Lamač třísek: TIS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 70 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 70 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	TIS
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	S

Druh	HB7415
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 110408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení