


Garant**SNMG 120408, Typ: HB7415**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251144 HB7415
GTIN	4045197816573
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120408 HB7415 Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: HB7415

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 70 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	S
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 70 m/min
Lamač třísek	TIS
Druh	HB7415
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení