

## Snímač hran 3D se světelným ukazatelem krátký, Upínací stopka Ø: 16mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	359075 16
GTIN	4045197383136
Třída artiklu	38D

### Popis

#### Provedení:

Pružně uložená snímací kulička chrání přístroj před poškozením při příliš rychlém najíždění.

Funkční díly kalené a broušené.

Přesnost dotyku  $\pm 0,01$  mm.

#### Funkce:

Při **dotyku snímací kuličky a kovového obrobku** rozsvítí baterie kontrolku = rozpoznání referenčního bodu.

#### Použití:

- **Vyrovnaní výchozích ploch obrobků nebo hran.**
- **Určení středu otvorů vůči pracovnímu vřetenu.**

Při dotyku v ose Z je nutno zjistit a zohlednit referenční délku v přednastavovacím přístroji.

#### Rozsah dodávky:

Včetně zvláštní baterie č. 081560 A23.

### Technický popis

Upínací stopka Ø	16 mm
Celková délka	118 mm

Ø dotyku s kuličkou	10 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 A23
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Dotyk

### Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií A23	081560 A23
--	------------